

品番 : EA534KB-11A

品名 : 180mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/24 08:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



## 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 05 180
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
刃硬度	HRC63	全長	約180mm
切断能力	銅・アルミ: φ 11.5mm 硬線: φ 2.5mm ピアノ線: φ 2.0mm	重量	約240g
材質	高品質工具鋼		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

切断刃が長いので太いケーブルにも使用できます。

平らな素材や丸い素材を掴む幅があり、多目的に使用できます。

掴み爪間の隙間を正確かつ最小限に抑え、刃先の最適な機能を確保します。

人間工学に基づいた快適なハンドル

## 代替品

品番	EA534KB-180A
コメント	本体は磨き仕上げになります。



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.