

品番：EA534KB-11A

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型/メッキ)



販売価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
カタログ価格	6,390円(税抜) / 7,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 05 180
切断能力	銅・アルミ: ϕ 11.5mm (16.0mm ²) 硬線: ϕ 2.5mm ピアノ線: ϕ 2.0mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	HRC63
全長	約180mm	重量	236g
材質	高品質工具鋼		

切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

切断刃が長いので太いケーブルにも使用できます。

平らな素材や丸い素材を掴む幅があり、多目的に使用できます。

掴み爪間の隙間を正確かつ最小限に抑え、刃先の最適な機能を確保します。

人間工学に基づいた快適なハンドル

代替品

--	--



品番 EA534KB-180A

コメント 本体は磨き仕上げになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.