

品番 : EA534KB-13

品名 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型/メッキ)



販売価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
カタログ価格	7,510円(税抜) / 8,261円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	0205225
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
刃硬度	HRC64		

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

全長	225mm	切断能力	銅・アルミ: φ14.0mm、硬線: φ3.0mm、ピアノ線: φ2.5mm
材質	高品質工具鋼	重量	380g

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

#### 代替品

A smaller pair of red and blue KNIPEX diagonal cutters.	品番 EA534KB-225A	
	コメント 本体:磨き仕上げ	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

