品番: EA534KB-180A

品名: 180mm 電エペンチ(グリップ付・偏芯型)



販売価格	4,850円 (税抜) / 5,335円(税込)				
カタログ価 格	4,850円(税抜)/5,335円(税込)				
在庫数	最新在庫: 10 (2025/11/22 10:08現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ					









仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 02 180
切断能力	銅·アルミ: φ11.5mm 硬線: φ2.5mm ピアノ線: φ2.0mm	刃硬度	HRC63
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
材質	特別工具鋼	全長	180mm
重量	240g		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.