

品番：EA534KB-180A

品名：180mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)



販売価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
カタログ価格	5,030円(税抜) / 5,533円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/25 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0253ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	02 02 180
切断能力	銅・アルミ: $\phi$ 11.5mm (16.0mm <sup>2</sup> ) 硬線: $\phi$ 2.5mm ピアノ線: $\phi$ 2.0mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	全長	180mm
重量	240g	材質	特別工具鋼
刃硬度	HRC63		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

先端ギザ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.