

品番：EA534KB-200

品名：200mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,460円(税抜) / 6,006円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,460円(税抜) / 6,006円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/03/25 15:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0253ページ                      |      |   |



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

#### 仕様

|      |  |     |         |
|------|--|-----|---------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)                         | 型番  | 0202200 |
| ハンドル | コンフォート                                 | 仕上げ | 磨き      |
| 刃硬度  | HRC63                                  | 全長  | 200mm   |
| 切断能力 | 銅・アルミ: φ13.0mm、硬線: φ2.8mm、ピアノ線: φ2.2mm | 材質  | 特別工具鋼   |
| 重量   | 380g                                   |     |         |

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

#### 代替品

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 品番 EA534KB-200A<br>コメント 変更点:グリップデザイン |
|--|--------------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

