

品番：EA534KB-200A

品名：200mm 電工ペンチ(グリップ°付・偏芯型)



販売価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
カタログ価格	5,460円(税抜) / 6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	02 02 200
切断能力	銅・アルミ: φ 13.0mm 硬線: φ 2.8mm ピアノ線: φ 2.2mm	全長	200mm
重量	380g	刃硬度	HRC63
ハンドル	コンフォート	材質	特別工具鋼
仕上げ	磨き		

通常のペンチより支点が刃に近い偏心型のためテコの原理により一般のペンチと比較して約65%の力で切断できます。

先端は平材や丸材を掴む事ができる形状になっており様々な用途に使用できます。

1本で切断、掴み、曲げ、引っぱり作業ができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.