

品番 : EA534KB-225

品名 : 225mm 電工ペンチ(グリップ付・偏芯型)



販売価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
カタログ価格	6,240円(税抜) / 6,864円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/24 08:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)		
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
刃硬度	HRC63	全長	225mm
切断能力	銅・アルミ: ϕ 14.0mm、硬線: ϕ 3.0mm、ピアノ線: ϕ 2.5mm	材質	特別工具鋼
重量	380g		

一般のペンチの約65%の力で切断できます。

●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

代替品

	品番 EA534KB-225A コメント 変更点: グリップデザイン
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

