

品番：EA534KC-67

品名：180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・落下防止型)



販売価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
カタログ価格	7,780円(税抜) / 8,558円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0211ページ		



高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	03 06 180 T
切断能力	硬線: ϕ 2.2mm 銅線: ϕ 12.0mm (16.0mm ²) 中硬線: ϕ 3.4mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	180mm
重量	270g	刃硬度	60HRC

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
鍛造により大変頑丈です。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。

サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

