品番: EA534KC-67

品名: 180mm 電エペンチ(絶縁グリップ・落下防止型)



販売価格	7,490円 (税抜)/ 8,239円(税込)					
カタログ価格	7,490円(税抜)/8,239円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/22 08:11現在)					
商品入数	1	販売単位	丁			
カタログページ	0211ページ					

















高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	03 06 180 T
切断能力	硬線: φ2.2mm 銅線: φ12.0mm (16.0m㎡) 中硬線: φ3.4mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	180mm
重量	270g	刃硬度	60HRC

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 鍛造により大変頑丈です。

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。

サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

株式会社エスコ