

品番 : EA534KS-2B

品名 : 4本組 プライヤーセット



販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ)</li><li>・200mm強力型ペンチ</li><li>・160mmラジオペンチ</li><li>・160mm電工ニッパー</li><li>・スエードバッグ付(サイズ:250×150(H)m)</li></ul>	〈ウォーターポンププライヤー〉	<p>ハンドル:コンフォート 仕上げ:磨き 最大開口:2"</p> <p>最大ナット:46mm 全長:250mm 重量:366g 調整段数:25 材質:クロームバナジウム電気鋼 刃幅:7mm 能力:パイプ径/1/8"~2"、ナット(対辺)/6~46mm 刃硬度:61HRC</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・コブラシリーズ。ワークに直接当てて、 プッシュボタンで口幅調整できます</li><li>・スプリング付ボタンにより調整が楽に できます。</li></ul>
〈強力型ペンチ〉	<p>全長:200mm 重量:380g 刃硬度:HRC63 切断能力:銅・アルミ: <math>\phi</math> 13.0mm、硬線: <math>\phi</math> 2.8mm、ピアノ線: <math>\phi</math> 2.2mm 材質:特別工具鋼</p>	〈ラジオペンチ〉	<p>全長:160mm 重量:149g 切断能力:中硬線: <math>\phi</math> 2.5mm、硬線: <math>\phi</math> 1.6mm ハンドル:コンフォート 刃硬度:HRC60 仕上げ:磨き 材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂</p>
〈電工ニッパー〉	全長:160mm	〈スエードバッグ〉	サイズ:250×150(H)mm

重量:205g  
切斷能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0  
刃硬度:HRC62  
ハンドル:コンフォート  
仕上げ:クロムメッキ

材質:スエード革  
・ジッパー止め  
・丈夫で多目的に使えるツールバッグ  
です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.