

品番：EA535KA-1

品名：125mm 精密用ニッパ



販売価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
カタログ価格	5,240円(税抜) / 5,764円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/27 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0261ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	76 01 125
切断能力	軟線: ϕ 0.4~3.0mm 中硬線: ϕ 2.3mm 硬線: ϕ 1.5mm ピアノ線: ϕ 0.6mm	全長	125mm
アゴ長さ	16mm	アゴ厚さ	9mm
ヘッド幅	14.5mm	重量	85g
刃硬度	約63HRC	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃形状	斜めの刃(切断面:両方傘状)
材質	バナジウム鋼		
オーバル			
ラップジョイント			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.