

品番：EA535KA-5A

品名：125mm 精密用ニッパー(グリップ°付/メッキ)



販売価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
カタログ価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/20 10:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	76 05 125
切断能力	軟線: φ0.4～3mm 中硬線: φ2.3mm 硬線: φ1.5mm ピアノ線: φ0.6mm	ヘッド幅(A)	14.5mm
アゴの長さ(B)	16mm	アゴの厚さ(D)	9mm
全長	125mm	重量	118g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
刃硬度	HRC63	刃先形状	斜めの刃(切断面:両方傘状)

オーバル形は切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
人間工学に基づき握り心地が良く、力が入りやすい3種類の材質からなるハンドルです。
バネなし
ラップジョイント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

