

品番：EA535KD-20

品名：115mm 精密用ニッパー(バネ・グリップ付)



販売価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
カタログ価格	8,770円(税抜) / 9,647円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0262ページ		



摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	77 52 115
切断能力	軟線: ϕ 0.3~1.0mm 中硬線: ϕ 0.8mm 硬線: ϕ 0.5mm	全長	115mm
アゴの長さ (B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7.5mm
ヘッド幅 (A)	11mm	重量	65g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	切断刃形状	斜めの刃(切断面の片方: 小さい傘状、もう一方の片方: 傘状)
材質	特殊工具鋼(オイル焼き入れ焼き戻し)		

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

先細のフラットなヘッドは僅かに面取りしてあります。


ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

テーパー

バネ付き

代替品

	<p>品番 EA535KD-4</p> <p>コメント 115mm 仕様確認して下さい</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.