品番: EA535KD-4

品名:115mm 精密用ニッパー(バネ付/斜刃)



販売価格	9,130円(税抜)/10,043円(税込)				
カタログ価 格	9,130円(税抜)/10,043円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/24 18:03現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0263ページ				



















研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	77 32 115
切断能力	軟線:0.3~1.3mm 中硬線:1.0mm 硬線:0.5mm	全長	115mm
アゴの長さ (B)	14mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7.5mm
ヘッド幅 (A)	11mm	重量	65g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	鏡面磨き
刃硬度	HRC62	刃形状	斜めの刃(切断面の片方:小さい傘 状、もう一方の片方:傘状)

## ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきがなく、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。

テーパー

バネ付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.