

品番：EA535KE-21

品名：140mm 精密用ニッパ(ESDグリップ°/バネ付)



販売価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
カタログ価格	5,420円(税抜) / 5,962円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0263ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	78 03 140 ESD
切断能力	軟線: φ0.2~2.1mm 中硬線: φ1.2mm	全長	140mm
アゴの長さ(B)	12.3mm	アゴの厚さ(ジョイント)(D)	9.2mm
ヘッド幅(A)	15.7mm	重量	77g
ハンドル	コンフォート(ESD)	仕上げ	磨き
刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、 もう一方の片方:傘状)		

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

極細ワイヤーも超精密にカットします。

極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。

静電気防止ハンドル

バネ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

