品番: EA535KE-3

品名:125mm 精密用ニッパー(INOXステンレス)



販売価格	<b>5,160円</b> (税抜)/ 5,676円(税込)				
カタログ価格	5,160円(税抜)/5,676円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/24 21:10現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0264ページ				













極めてスムーズな動きで疲れず作業できます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	78 23 125		
切断能力	軟線: φ0.2~1.0mm 中硬線: φ0.6mm	全長	125mm		
アゴの長さ(B)	5.5mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	7.5mm		
ヘッド幅(A)	13.5mm	重量	55g		
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き		
刃硬度	HRC54	刃形状	まっすぐな刃(切断面の片方:フラット、もう一方の片方:傘状)		
材質	ステンレス				
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー					
基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。					

極細ワイヤーも超精密にカットします。

先端アングル60°

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.