


品番：EA535KG-12

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDケリフ° /バネ付)



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		



### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	79 02 125 ESD
切断能力	軟線: φ0.2~1.5mm 中硬線: φ0.8mm 硬線: 0.5mm	全長	125mm
重量	60g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
材質	高級ボールベアリング鋼	ヘッドスタイル	ラウンドヘッド
刃形状	斜めの刃(切断面の片方:極小な傘状、もう一方の片方:傘状)		

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディにより、作業者の負担を軽減します。

バネ付

オーバル

代替品



品番 EA535KG-14

コメント 125mm オハ<sup>ル</sup>型

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.