品番：EA535KG-44

品名：125mm 精密用ニッパー(ESDｸﾞﾘｯﾌﾟ/ﾊﾞﾈ付)

販売価格	12,900円（税抜）／ 14,190円（税込）		
カタログ価格	12,900円（税抜）／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/12 20:50現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0265ページ		

仕様

メーカー	KNIPEX（ｸﾆﾍﾟｯｸｽ）	型番	79 12 125 ESD
全長	125mm	切断能力(φmm)	軟線：0.3～1.7mm、中硬線：1.3mm、硬線：1mm、ピアノ線：0.6mm
刃硬度	HRC64	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
重量(g)	61	ヘッドスタイル	ラウンドヘッド
斜刃（切断面は小さい傘状）			
バネ付			
オーバル			
ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。			
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。			
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。			
非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。			

ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
静電気防止ハンドル。
静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。
切断は確実かつ精密です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。
特に軟線およびバネ鋼線の切断用。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.