

品番：EA535TH-1

品名：140mm 精密用ニッパー(セミフラッシュ/ESD)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 14,100円(税抜) / 15,510円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/29 22:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0265ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |                                  |          |            |
|---------|----------------------------------|----------|------------|
| 切断形状    | セミフラッシュ(多少の切断跡が残りますが、刃に耐久性があります) | 切断能力(銅線) | 0.2~1.25mm |
| 用途      | 静電気対策が必要な現場での配線や部材の切断に           | 全長       | 140mm      |
| ヘッドスタイル | ミディアムテーパー                        | 刃硬度      | HRC63~65   |
| 重量      | 80g                              | 材質       | 炭素鋼        |
| ハンドル    | クッショングリップ(静電気防止)<br>ロングハンドル仕様    |          |            |

先端がテーパー形状で細く、狭い箇所での切断ができます。

ステンレススプリング入り

サテンコート仕上げ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.