

品番：EA535TX-11

品名：115mm 精密用ニッパー(フラッシュ/ESD)



販売価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
カタログ価格	44,400円(税抜) / 48,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/29 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0264ページ		



### 仕様

切断形状	フラッシュ	仕様	両刃タイプ
ヘッド形状	ミニテーパーレリーフ	切断能力	0.08~0.25mm(スチールワイヤー)
刃硬度	HRC67	全長	115mm
重量	50g	材質	タングステン合金鋼


ニチノールやステンレス鋼のような細くて硬いワイヤーの切断ができます。

ステンレスばね付

ESD(導電)クッショングリップ

サテンコート仕上げ

### 代替品

	品番 EA535TS-2 コメント 超硬刃 能力:0.2~0.51mm
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.