





品番：EA536DC-3

品名：175mm 強力型ニッパー(圧着付/偏心型)



販売価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
カタログ価格	6,070円(税抜) / 6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/03 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0259ページ		



偏心でらくらく切断、ピアノ線も切断可能

仕様

メーカー	フジ矢 (FUJIYA)	型番	700N-175BG
全長(mm)	191	切断能力	ピアノ線: φ 2.0mm 鉄線: φ 3.6mm 銅線: φ 4.0mm VA線: 2.0mm×3心
圧着能力	1.25~2.0mm ²	重量	270g
材質	特殊鋼		

刃を厚く鈍角に刃を付けることで刃自体の剛性を上げ、「軽い切れ味」よりも、「硬い線に対応できる切断能力」を追求した強力刃

刃部から支点までの距離を短くすることで、テコの原理を利用し、軽い力で切断ができる「偏心機構」

黒メッキ仕上げは防錆効果が高く、KUROKIN特有の重圧感を演出しています。

工具が長持ちするだけでなく、使用するたびにその質感を楽しむことができます。

工具接続用のシャックルが付いており、高所作業でも安心して使用できます。

工具の落下を防ぎ、安全な作業環境を確保することができます。

圧着機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.