

品番：EA536GA-170


品名：175mm 強力型電工ニッパ°-(スタンダード°刃・ばね付)



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/12 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0261ページ		



**強力型**  
このタイプの電工ニッパ°(バネ付)は通常のタイプより刃の厚みが薄く、刃の角度も鋭角に仕上げられているため、細い線材・太い線材もシャープに切れ、細かい作業にも対応できます。



### 仕様

メーカー	マルト長谷川工作所 (KEIBA)	型番	NH-217
仕様	バネ付	刃先形状	スタンダード
切断能力(φ mm)	軟鉄線: φ 2.5mm 軟銅線: φ 3.5mm VVF線(VA線): 2.6mm×3心	刃長	25mm
呼び全長	175mm	全長	185mm
重量	225g		

切断刃と支点が近い偏心タイプのため軽い力でVVF線(VA線)の3心ケーブルも切断できます。

薄刃タイプのため切断面がフラットに仕上がりに安全です。

刃の角度を鋭角に仕上げているため、細い線材・太い線材もシャープに切れ、細かい作業にも対応できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.