

品番 : EA536K-11

品名 : 110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)



販売価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/07 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0256ページ		



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	7015110
切断能力	軟線: $\phi$ 3.0mm 中硬線: $\phi$ 2.0mm 硬線: $\phi$ 1.2mm	全長	110mm
ヘッド	幅: 14.3mm 厚み: 9mm 刃長: 16mm	重量	98g
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
材質	高品質バナジウム鋼	刃硬度	約61HRC

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現

細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。

斜めの刃(切断面:両方傘状)

バネ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.