品番: EA536K-2

品名:140mm 電エニッパー(グリップ付/メッキ)



販売価格	5,510円 (税抜)/ 6,061円(税込)					
カタログ価 格	5,510円(税抜)/6,061円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/10 03:49現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0257ページ					



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

— 			
メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	70 05 140
切断能力	軟線:4.0mm 中硬線:2.5mm 硬線:1.8mm	全長	140mm
重量	154g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	約61HRC
材質	高品質バナジウム鋼		
様々な用途に使える、オール	ルラウンドなニッパー		
手の届きにくい部分に使用	できるように、ヘッドが細くなっています。		

手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。

高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現

細い銅線は刃先でもシャープにカットできます。

樹脂製グリップ

株式会社エスコ