

品番 : EA536KA-160A

品名 : 160mm 電工ニッパー(グリップ付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,100円(税抜) / 5,610円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,100円(税抜) / 5,610円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 19 (2026/02/07 00:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                               |      |   |



#### 仕様

|      |                                   |     |           |
|------|-----------------------------------|-----|-----------|
| メーカー | KNIPEX(クニペックス)                    | 型番  | 70 02 160 |
| ハンドル | コンフォート                            | 仕上げ | 磨き        |
| 切断能力 | 軟線:4.0mm<br>中硬線:3.0mm<br>硬線:2.0mm | 全長  | 160mm     |
| 重量   | 206g                              | 刃硬度 | 約HRC61    |
| 材質   | バナジウム電気鋼(オイル焼入れ焼き戻し処理済)           |     |           |

汎用性が高く、様々な場面で活躍する定番の斜ニッパーです。

軟線・硬線を精密に切断できます。

刃の先端でも細い銅線をきれいに切断可能。

スリムなヘッド形状で狭い場所での作業にも適応。

デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

