

品番：EA536KB-160B

品名：160mm 穴付ニッパー(ケリフ°付)



販売価格	8,310円(税抜) / 9,141円(税込)		
カタログ価格	8,310円(税抜) / 9,141円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/30 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX(クニベックス)	型番	14 22 160
ハンドル	コンフォート	仕上げ	磨き
全長	160mm	切断能力	軟線: φ 2.5mm 中硬線: φ 1.5mm
刃硬度	HRC60	重量	206g
φ 1.5、φ 2.5mm皮むき付			
最大5×2.5mm ² のNYMケーブルを簡単に切断			
狭い場所でも超微細切断作業が可能なロングチップ			
人間工学に基づいた快適なハンドル			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.