

品番：EA536KB-161A

品名：160mm 穴付ニッパ（ケリフ付）



販売価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
カタログ価格	9,300円(税抜) / 10,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/29 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	14 25 160
切断能力	軟線: φ 2.5mm 中硬線: φ 1.5mm	ワイヤーストリップ能力	φ 1.5・2.5mm
ストリッピング能力 (AWG)	15・13	全長	160mm
重量	224g	刃硬度	60HRC
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ

先端が細長く作られているため、混み合った配電盤やコンセントボックス内などの狭いスペースでの作業に適しています。

通常のニッパの切断機能に、1.5mmφ・2.5mmφの2つのサイズに対応した精密なストリッピング（皮むき）穴が付いています。

「パワージョイント」設計により、少ない力で効率よく切断できます。

長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.