

品番：EA536KC-11

品名：140mm 強力型ニッパ（ケリッ付/メッキ）



販売価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
カタログ価格	6,430円(税抜) / 7,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	74 05 140
切断能力	中硬線:3.1mm 硬線:2.0mm ピアノ線:1.5mm	全長	140mm
重量	160g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	HRC64
材質	高品質バナジウム鋼		

長時間の負荷に耐えます。

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。

代替品

	品番 EA536KF-140 コメント 磨き仕上げ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.