

品番 : EA536KC-13

品名 : 180mm 強力型ニッパー(グリップ付/メッキ)



販売価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
カタログ価格	7,310円(税抜) / 8,041円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	74 05 180
切斷能力	中硬線:3.8mm 硬線:2.7mm ピアノ線:2.2mm	全長	180mm
重量	270g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	クロムメッキ	刃硬度	HRC64
材質	高品質バナジウム鋼		

長時間の負荷に耐えます。

切斷角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。

代替品

	品番 EA536KF-180A コメント 磨き仕上げ
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.