

品番 : EA536KC-140

品名 : 140mm 強力型ニッパー



販売価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
カタログ価格	4,750円(税抜) / 5,225円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/02/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	74 01 140
切斷能力	中硬線:3.1mm 硬線:2.0mm ピアノ線:1.5mm	全長	140mm
重量	131g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
長時間の負荷に耐えます。			
刃の角度とテコの働きで、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。			
精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.