

品番：EA536KC-251

品名：250mm 強力型ニッパ



販売価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
カタログ価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0256ページ		



効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています

#### 仕様

メーカー	KNIPPEX(ケニペックス)	型番	74 91 250
切断能力	軟線・中硬線: $\phi$ 5.0mm 硬線・ピアノ線: $\phi$ 3.8mm	全長	250mm
重量	395g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
材質	クロムバナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻し済)		

効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています。

最適な刃の位置と角度・この原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状

てこの3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。

#### 代替品

	<p>品番 EA536KC-250</p> <p>コメント 違い:切断能力</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.