

品番 : EA536KC-251

品名 : 250mm 強力型ニッパー



販売価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
カタログ価格	9,430円(税抜) / 10,373円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/07 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0256ページ		



効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	74 91 250
切斷能力	軟線・中硬線: ϕ 5.0mm 硬線・ピアノ線: ϕ 3.8mm	全長	250mm
重量	395g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	HRC64
材質	クロムバナジウム電気鋼(オイル焼入焼戻し済)		

効率よく力を伝えるため、刃は中心軸に配置されています。

最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状

てこの3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。

代替品

	品番 EA536KC-250 コメント 違い: 切断能力
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.