

品番：EA536KD-17

品名：180mm 強力型ニッパ



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/30 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



カタログ訂正 25/11/11 ●切断能力 軟線…誤: φ5.5mm、正: φ5mm (NO.56・57 963)

支点を稼動でき、通常品より50%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	73 71 180
切断能力	軟線: φ5mm 中硬線: φ4.6mm 硬線: φ3.2mm ピアノ線: φ3.0mm	全長	180mm
重量	255g	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	磨き	刃硬度	約64HRC
材質	クロムバナジウム鋼	切断面	斜めの刃(切断面:両方傘状)

ダブルジョイント構造により、非常に少ない力で切断できます。

通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。
スチールテープにもご使用いただけます。

切断するワイヤーををできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。

強力型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.