品番: EA536KE-1

品名:115mm 精密用エンドニッパー(グリップ・バネ付)



| 販売価格    | 9,610円(税抜)/ 10,571円(税込)             |      |   |  |  |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 9,610円(税抜)/10,571円(税込)              |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: <b>4</b> (2025/12/16 05:04現在) |      |   |  |  |
| 商品入数    | 1                                   | 販売単位 | 丁 |  |  |
| カタログページ | 0264ページ                             |      |   |  |  |















## 仕様

| メーカー                | KNIPEX (クニペックス)                         | 型番        | 64 02 115 |
|---------------------|---|-----------|-----------|
| 切断能力                | 軟線: φ2.0mm<br>中硬線: φ1.0mm<br>硬線: φ0.6mm | 全長        | 115mm     |
| ヘッド幅 (A)            | 11mm                                    | アゴの長さ (B) | 6mm       |
| アゴの厚さ(ジョイント)<br>(D) | 7.5mm                                   | 刃長mm(C)   | 16mm      |
| 重量                  | 70g                                     | ハンドル      | コンフォート    |
| 仕上げ                 | 高級磨き                                    | 刃硬度       | HRC56     |
| 刃形状                 | 斜めの刃(切断面の片方:小さい傘<br>状、もう一方の片方:傘状)       | 材質        | 工具鋼製、油焼入れ |

エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

バネ付き