品番: EA536KE-32

品名:115mm 精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)



販売価格	10,000円 (税抜)/ 11,000円(税込)				
カタログ価 格	10,000円(税抜)/11,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/24 21:38現在)				
商品入数	1 ,	販売単位	Ţ		
カタログページ	0266ページ				















仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	64 22 115 ESD
切断能力(φmm)	軟線:0.8mm	全長	115mm
ハンドル	コンフォート(ESD)	ヘッド幅	11mm
アゴの長さ	20mm	刃長	3mm
アゴの厚さ	6mm(ジョイント)	材質	特殊工具鋼
仕上げ	鏡面磨き	刃硬度	56HRC

バネ付

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。

抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。

研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

鍛造により大変頑丈です。

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.