

品番 : EA536KF-161

品名 : 160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)



販売価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
カタログ価格	6,720円(税抜) / 7,392円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 11:28現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0256ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	74 12 160
切斷能力	中硬線: ϕ 3.4mm 硬線: ϕ 2.5mm ピアノ線: ϕ 2.0mm	全長	160mm
重量	209g	ハンドル	コンフォート(バネ付)
仕上げ	磨き	刃硬度	約64HRC
刃材質	クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)	刃形状	斜めの刃(切斷面:両方傘状)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

長時間の負荷に耐えます。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。

必要な時にだけ機能させることができるバネ付き。

バネは親指で押すと簡単に作動します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

