品番: EA536KF-161

品名:160mm 強力型ニッパー(グリップ・バネ付)



販売価格	<b>6,470円</b> (税抜)/7,117円(税込)				
カタログ価格	6,470円(税抜)/7,117円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/15 19:16現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0257ページ				













力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

## 仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	74 12 160
切断能力	中硬線: φ3.4mm 硬線: φ2.5mm ピアノ線: φ2.0mm	全長	160mm
重量	209g	ハンドル	コンフォート(バネ付)
仕上げ	磨き	刃硬度	約64HRC
刃材質	クロムバナジウム高性能鋼(多段階油 焼き入れ)	刃形状	斜めの刃(切断面:両方傘状)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。

長時間の負荷に耐えます。

精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応。

必要な時にだけ機能させることができるバネ付き。

バネは親指で押すと簡単に作動します。