



品番：EA536KG-31

品名：160mm ニッパー・絶縁(X-CUT)



販売価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
カタログ価格	9,360円(税抜) / 10,296円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



1000 V
EneCocoro
C&1000V
Safety

※本製品は、絶縁性能を確保するために、絶縁部には絶縁樹脂を塗布しています。
※絶縁部には、絶縁性能を確保するために、絶縁樹脂を塗布しています。
※絶縁部には、絶縁性能を確保するために、絶縁樹脂を塗布しています。

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	73 06 160
切断能力	軟線: φ4mm 中硬線: φ3.8mm 硬線: φ2.7mm ピアノ線: φ2.2mm 複合銅線: φ12mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	160mm
重量	175g	刃硬度	約62HRC

バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応

二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。

ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。

大きな開きで細かいケーブル切断も簡単

ジョイントの位置を通常より前へ偏心させています。(てこの原理でより少ない力で切断できます)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.