




品番：EA536KG-32

品名：160mm ニッパー(絶縁/X-CUT/落下防止)



販売価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
カタログ価格	11,000円(税抜) / 12,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		



力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	73 06 160 T
切断能力	軟線: φ 4mm 中硬線: φ 3.8mm 硬線: φ 2.7mm ピアノ線: φ 2.2mm 複合銅線: φ 12mm	ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)
仕上げ	クロムメッキ	全長	160mm
重量	185g		

バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応

二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。

ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。

大きな開きで細かいケーブル切断も簡単

ジョイントの位置を通常より前へ偏心させています。(てこの原理でより少ない力で切断できます)

滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.