

品番 : EA536KH-1A

品名 : 130mm エンドニッパー(メッキ)



販売価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
カタログ価格	4,850円(税抜) / 5,335円(税込)		
在庫数	最新在庫: 52 (2026/02/06 20:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0257ページ		



高周波焼入刃で切断能力に優れています

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	69 03 130
切断能力	軟線: $\phi$ 2.0mm 中硬線: $\phi$ 1.3mm 硬線: $\phi$ 1.0mm ピアノ線: $\phi$ 0.8mm	全長	130mm
アゴの長さ (B)	7.5mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	10mm
ヘッド幅 (A)	16mm	刃長 (C)	20mm
刃硬度	約62HRC	ハンドル	プラスチックコーティング
仕上げ	クロムメッキ	材質	クロムバナジウム鋼
重量	111g		
軟線および硬線、バネ鋼線用の切刃付き。			
細い銅線にも適しています。			

### 代替品

品番	EA536KE-1
コメント	115mm エンド型



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.