品番: EA536KH-1A

品名:130mm エンドニッパー(メッキ)



販売価格	7,510円 (税抜)/8,261円(税込)				
カタログ価 格	7,510円(税抜)/8,261円(税込)				
在庫数	最新在庫: 52 (2025/12/19 07:27現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0258ページ				











高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	69 03 130	
切断能力	軟線: φ 2.0mm 中硬線: φ 1.3mm 硬線: φ 1.0mm ピアノ線: φ 0.8mm	全長	130mm	
アゴの長さ (B)	7.5mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	10mm	
ヘッド幅 (A)	16mm	刃長 (C)	20mm	
刃硬度	約62HRC	ハンドル	プラスチックコーティング	
仕上げ	クロムメッキ	材質	クロムバナジウム鋼	
重量	111g			
軟線および硬線、バネ鋼線用の切刃付き。				

代替品

細い銅線にも適しています。

品番	EA536KE-1		
コメント	115mm エンド型		



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.