

品番：EA536TA-1

品名：160mm 電工ニッパ（チタン合金製）



販売価格	67,500円(税抜) / 74,250円(税込)		
カタログ価格	67,500円(税抜) / 74,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/01 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

材質	チタン合金(6Al-4V)	切断能力	φ2.2mm(HRC30~40まで)
刃硬度	HRC30~40	引張強度	993N/mm ²
非磁性、耐薬品性			
重量	100g	全長	160mm
握りやすく滑らないハンドルグリップ			
硬度HRC30~40以下の銅、アルミ、プラスチックは切断可能ですが、それ以上の硬度をもつものには使用しないでください。			
● チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。			
● 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。			

代替品

	品番 EA536AM-150 コメント 全長150mm:メーカー違い
--	---------------------------------------

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.