

品番：EA536WE-11

品名：175mm 絶縁強力ニッパ



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 04:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0212ページ		



1000V絶縁
SAFEC40000
1000V絶縁電線用ニッパとして
認定されています。絶縁性能を
確保するために絶縁部には
絶縁樹脂が塗られています。

1000V絶縁
SAFEC40000
絶縁性能を確保するために
絶縁部には絶縁樹脂が塗ら
れています。絶縁性能を
確保するために絶縁部には
絶縁樹脂が塗られています。

仕様

全長	175mm	切断能力	鉄線: φ2.0mm
材質	クロムバナジウム鋼	仕上げ	研磨(黒色表面処理)
重量	333g		
1000V絶縁			
少ない力で高い切断能力を有している強力型			
ハンドルは耐久性に優れたPPプラスチック製で、高温・低温耐性、難熱性を備えています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.