

品番：EA537FP-1

品名：140mm 半自動溶接材用プライヤー(ストレート)



販売価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
カタログ価格	2,920円(税抜) / 3,212円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 05:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0078ページ		



仕様

メーカー	スター電器製造 (SUZUKID)	型番	P-85
全長(mm)	160	切断能力(φ mm)	鉄線: φ 1.5 銅線: φ 2.6
刃形	ストレート	重量	140g
材質	特殊鋼		
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ			
ノズル内外部、先端スパッタ除去、チップの着脱、ワイヤ切断、引出しに最適です。			
力を入れやすく、強い力のいる作業向き			
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。			
通常のラジオペンチよりも先端に特殊加工で細くなっているため、ノズルの隙間に入りやすいつくりです。奥からしっかりスパッタを掻き出せます。			
半自動溶接機トーチ用チップも加え部分があり、しっかり締めることが可能です。			
トーチ先端から出すぎてしまったワイヤを一発でカット。適正のワイヤ長でカットできる構造となっています。			
トーチコード内部に残ってしまったワイヤの引き出しに。 またワイヤ交換の際の誘導にも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.