品番: EA537KC-140

品名: 140mm ラジオペンチ(グリップ付/磨き)



販売価格	4,470円(税抜)/4,917円(税込)				
カタログ価格	4,470円(税抜)/4,917円(税込)				
在庫数	最新在庫: 11 (2025/11/07 09:09現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0255ページ				











仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	25 02 140
切断能力	中硬線: φ2.5mm 硬線: φ1.6mm	全長	140mm
重量	109g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	刃硬度	約61HRC
材質	刃:特殊工具鋼、ハンドル:樹脂		

精密な掴み作業および切断作業に適しています。

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。

アゴは平丸型で、先が長細くなっています。

掴み面に歯形が付けられています。

高周波焼入刃付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.