


品番 : EA537KP-3

品名 : 130mm 精密用フライヤー(グリップ・バネ付/丸)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,840円(税抜) / 10,824円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,840円(税抜) / 10,824円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/01/16 00:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0266ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|----------------|----------|-------------|
| メーカー | KNIPEX(ケニペックス) | 型番 | 34 32 130 |
| 全長 | 130mm | アゴの長さ(B) | 23.7mm |
| アゴの厚さ(ジョイント) (D) | 6.5mm | 先端厚み(E) | 2.0mm |
| 先端幅(F) | 1.0mm | ヘッド幅(A) | 11.2mm |
| 重量 | 59g | ハンドル | コンフォート |
| 仕上げ | つや消し | 材質 | 高級ボールベアリング鋼 |

エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー

つかむ・曲げる作業に最適

開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます。

ジョイント部は高精度で遊びやガタはありません。

軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

スムーズに動くダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。

代替品

| | | |
|--|----|-----------|
| | 品番 | EA537KV-3 |
|--|----|-----------|



コメント 同型 ESD

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.