

品番：EA537KR-12

品名：145mm 精密用プライヤー-(ゲリッポ付/半丸/ストレート)



販売価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
カタログ価格	8,540円(税抜) / 9,394円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	35 62 145
全長	145mm	アゴの長さ(B)	34.1mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)	8.5mm	先端幅(E)	2.5mm
先端厚み(F)	1.8mm	ヘッド幅(A)	13.0mm
重量	87g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	鏡面磨き	先端角度	ストレート
刃形状	先端半丸・ギザ無し		

バネ付き

ボックスジョイント

ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。

親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能

均一な曲げ動作でより直接的な作業感覚を実現

グリップ表面を滑らかに研磨し、傷を付けないグリップを実現

鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。

クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.