品番: EA537KR-28

品名: 125mm 精密プライヤー(メッキ)



販売価格	5,180円 (税抜)/ 5,698円(税込)					
カタログ価 格	5,180円(税抜)/5,698円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/12/16 19:50現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0268ページ					







仕様

メーカー	KNIPEX (クニペックス)	型番	37 43 125
全長	125mm	ヘッド幅(A)	14.5mm
アゴの長さ(B)	27.0mm	アゴの厚さ(ジョイント) (D)	8.0mm
先端厚み(E)	2.0mm	先端幅(F)	1.0mm
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	クロムメッキ
材質	高品質工具鋼	重量	76g
刃形状	先端先丸・ギザ無し		

エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー

エッジは慎重にばり取りされています。

滑らかな掴み面なので、挟んだ物も傷つきにくい。

ラップジョイント

株式会社エスコ