



品番：EA537KV-3

品名：135mm 精密用プライヤー(ESD/丸)



販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0266ページ		



開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	34 32 130 ESD
全長	135mm	先端(幅×厚み)	1.0×2.0mm
重量	62g	ハンドル	コンフォート(ESD)
仕上げ	磨き	材質	高級ボールベアリング鋼
刃形状	先端先丸		

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のプライヤーです。

スクリージョイント
ジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。

基板作業に最適。

バネ付き

代替品

品番	EA537KP-3
コメント	同型 ESD ではありません



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.